

РЕВИЛАСИЛ-М И РЕВИЛАСИЛ МАКСИ



МНОГОРАЗОВОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ОПЕЧАТЫВАЕМОЕ М-СИЛ

ОПИСАНИЕ

Ревиласил закрепляется на внешней стороне двери с помощью шурупов или болтов, закрывая личинку замка. Опечатывается номерным пломбировочным устройством М-СИЛ.

Конструкция и материал пломбировочного устройства обеспечивает визуально различимые следы в случае несанкционированного воздействия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для контроля доступа к личинкам врезных замков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полипропилен
Размеры, мм	Ревиласил-М 54.8 x 56.5 x 16.6 Ревиласил Макси 85.5 x 83 x 42.5
Температура использования, °C	от -20 до +60

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПУ выполнено в виде корпуса и крышки, связанных между собой неразъемным гибким соединением. В крышке присутствует прямоугольное отверстие через которое происходит опечатывание ПУ М-СИЛ.

Установка на объект осуществляется с помощью шурупов или винтов.

ЦВЕТА

Ревиласил-М - черный, белый. Ревиласил Макси - черный, белый, бежевый.

Ресурс применения	не менее 3 000 циклов открывания-закрыва- ния на угол 85-95°
Установка устройства	крепится на дверь шурупами или винтами
Опечатывание	вручную, с использованием ПУ М-СИЛ
Вскрытие	вручную
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	1 шт.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

РЕВИЛАСИЛ-М И РЕВИЛАСИЛ МАКСИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МНОГОРАЗОВОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ОПЕЧАТЫВАЕМОЕ М-СИЛ

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

С целью исключения незаконного использования все пломбировочные устройства с даты поступления в организацию и до сдачи их на утилизацию подлежат регистрации и строгому номерному учету. Храните устройства в недоступном для посторонних месте под контролем ответственных должностных лиц. Номера установленных ПУ и другие необходимые данные регистрируются в вашей системе учета.



УСТАНОВКА

1. При помощи шурупов или болтов прикрутите «Ревиласил» на замковую часть двери (дверцы) таким образом, чтобы исключить возможность отделения пломбировочного устройства (ПУ) от двери без видимых признаков.

Примечание: При значительно выступающей личинке для установки Ревиласил используйте специальные кольца-прокладки (в комплект поставки не входят).

2. Закройте замок на ключ.

3. Закройте крышку ПУ и в камеру для опечатывания вставьте ПУ М-СИЛ таким образом, чтобы был виден его номер.

4. Занесите в журнал регистрации номер ПУ М-СИЛ.

СНЯТИЕ

1. Сверьте номер ПУ М-СИЛ с данными, занесенными в журнал регистрации.

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание ПУ М-СИЛ из отверстия опечатывающей камеры.

3. Отломите флажок ПУ М-СИЛ и откройте крышку.

4. Обломок якоря ПУ М-СИЛ осмотрите на предмет несанкционированных воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте вместе с ПУ М-СИЛ.

ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Убедитесь в соответствии элементов маркировки, конструкции и дизайна ПУ образцу, а также в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, в частности, царапин, вмятин, порезов, посторонних предметов (клея, скотча и др.), потертостей и подчисток маркировки, изменений цвета, следов термического или химического воздействия.

Следует помнить, что злоумышленник всегда оставляет следы, но старается их сделать наименее заметными. Поэтому необходимо осматривать ПУ внимательно.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.