



Для упаковки и объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами

## ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА-ЛЕНТЫ СТ

оптимальное решение  
для гладких поверхностей

### Преимущества

- Удобство опечатывания упаковок любых типов\* и размеров.
- При отклеивании пломбировочного устройства с опечатанного объекта проявляется защитная надпись «ВСКРЫТО! OPENED!», исчезающая при повторном наклеивании.
- Наличие надписей «ОПЕЧАТАНО! НЕ ВСКРЫВАТЬ!» на пломбировочной ленте, предупреждающих о том, что объект находится под контролем.


### Модификации

**ПУ-лента СТ-НП** - подходит для большинства поверхностей. Имеет перфорацию для легкого отделения отрезков.

**ПУ-лента СТ-Н+** - повышенные адгезионные свойства. отрезки находятся на подложке на расстоянии 2 мм друг от друга.



**СТ-НП**



**СТ-Н+**

### Технические характеристики

Модификации	СТ-НП - подходит для большинства поверхностей (с перфорацией)	СТ-Н+ - повышенные адгезионные свойства (на подложке)
Материал	полиэстер	
Размер стандартный	50 мм x 50 м / перфорация через каждые 125 мм 50 мм x 50 м / перфорация через каждые 150 мм	50 мм x 76 м / длина каждого отрезка 98 мм
Цвет	стандартный ■ красный	под заказ ■ синий ■ зеленый ■ желтый
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«OPENED!ВСКРЫТО!» и товарный знак компании-поставщика	
Количество номерных отрезков в рулоне, шт.	400 (перфорация 125мм) 330 (перфорация 150мм)	760
Маркировка стандартная	8-значный буквенно-цифровой код (1 буква, 7 цифр), предупреждающая надпись, товарный знак и эл. адрес компании-поставщика	
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	в 1 цвет - от 500 рулонов; в 2 цвета - от 800 рулонов	
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80	от -5 до +100
Температура наклеивания, °C	не ниже +5	
Срок хранения	2 года	
Нанесение / снятие	вручную / вручную или с помощью ножниц	
Упаковка	20 рулонов в коробке	54 рулона в коробке
Масса упаковки, кг	6,5	37,1
Размер упаковки, мм	510 x 510 x 190	440 x 440 x 302
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 рулон	

\*За исключением упаковки с низкой степенью поверхностного натяжения.



Для упаковки и объектов, которые нельзя  
опечатать стандартными средствами

## Инструкция по применению

### Установка

Используйте ПУ-ленту при температуре не ниже +5°C.

1. Очистите поверхность от возможных загрязнений.
2. Отделите одну наклейку.
3. Наклейте её на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер пломбировочного устройства (ПУ) и, при необходимости, сведения о маркировке.

### Снятие

1. Сверьте номер и маркировку ПУ с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия: проявившихся контрольных надписей, механических повреждений и химических воздействий. Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите ПУ с объекта либо разрежьте.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.